







# VIS D'ARCHIMÈDE MODULAIRE

	ø extérieur	Diamètre	Hauteur	Section	Pas	Taux	Masse
	spire	de l'âme	fonctionnelle	de l'axe		remplissage	d'1 module
	D	A	F	H	P	100%	en g.
	mm	mm	mm	mm	mm	Débit par tour	L
							g.
VAMT5050	50,8	24	50	13	50	0,11	42
VAMM5050			50		50	0,11	42
VAMD5025			25		25	0,05	30
VAMF5025	76,2	30	22,5	17	50	0,00	37
VAMT8080			80		80	0,27	110
VAMM8080			80		80	0,27	110
VAMD8040	101,6	39	40	22	40	0,13	85
VAMF8040			25		80	0,00	100
VAMT100100			100		100	0,69	230
VAMM100100	150	57	100	32	100	0,69	232
VAMD10050			50		50	0,35	177
VAMF10050			25		100	0,00	182
VAMD 150 150	150	57	150	32	150	2,27	650
VAMT 150 150			150		150	2,27	650
VAMD 150 75			75		75	1,13	500
VAMF 150 75			40		75	0,00	600

**Désignation** VAM ... Pas Matière Sens

en Stock

<b>T</b>	Terminaison
<b>M</b>	Module carré (ø = Pas)
<b>F</b>	Plaque de fin
<b>D</b>	1/2 Pas
<b>Matière</b>	<b>AB</b> Résistance à l'abrasion
	<b>AL</b> Alimentaire
	<b>AT</b> Atmosphères explosives
<b>Sens</b>	<b>G</b> Gauche
	<b>D</b> Droite



**Calcul de la longueur de la vis et du nombre de modules**  
Calculation of screw length and number of flightings

Envoyer par mail

Terminaison / Ending  
Longueur fonctionnelle/Functional length: 150  
Quantité/Quantity: 1

Modules / Flightings  
Longueur fonctionnelle/Functional length: 150  
Quantité/Quantity: 1

Choisissez de préférence un nombre pair de module  
Preferably choose an even number of flightings.

Modules / Flightings  
Longueur fonctionnelle/Functional length: 75  
Quantité/Quantity: 1

Le pas de départ est de 75 mm / Flight pitch is 75 mm.

Modules / Flightings  
Longueur fonctionnelle/Functional length: 40  
Quantité/Quantity: 1

Longueur totale de la zone fonctionnelle  
Longueur fonctionnelle/Functional length: 565


Longueur/length: 150 mm

Longueur/length: 150 mm

Longueur/length: 75 mm

Longueur/length: 40 mm

Débit d'un convoyeur en m<sup>3</sup>/h en fonction du taux de remplissage et de la vitesse de rotation d'une vis diamètre 150mm Pas de 150mm



Déterminez  
votre vis modulaire ø150  
avec le formulaire en .pdf  
[www.prudhomme-trans.com](http://www.prudhomme-trans.com)